

FIXE17 - Fikseringspunkt

Beskrivelse

- PE100-fikseringspunkt SDR17
- Brukes med fordel sammen med ODEPDM
- $d1 \pm 0,5\text{mm}$
- $L \pm 1\text{mm}$
- $L1 \pm 1\text{mm}$
- $L2 \pm 0,2\text{mm}$



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FIXE17 - Fikseringspunkt

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	d1	L	L1	L2
FIXE17-063	63	71	120	50	32.5
FIXE17-075	75	87	130	70	40
FIXE17-090	90	105	130	70	40
FIXE17-110	110	127	130	70	40
FIXE17-125	125	143	160	100	60
FIXE17-140	140	158	160	100	60
FIXE17-160	160	180	160	100	60
FIXE17-180	180	205	200	110	60
FIXE17-200	200	225	200	110	60
FIXE17-225	225	250	200	110	60
FIXE17-250	250		200	110	60
FIXE17-280	280	305	200	110	60

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FIXE17 - Fikseringspunkt

Teknisk spesifisering



Artikkelnr	d	d1	L	L1	L2
FIXE17-315	315	340	200	110	60
FIXE17-355	355	380	200	110	60
FIXE17-400	400				
FIXE17-450	450				

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no